




Système réflex

OER-V/OET-V



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Système réflex
----------------------------	----------------

Données électriques

Raccordement sur amplificateurs de commutation	oui
Amplificateurs	Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Classe de protection	III
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950

Sorties

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Zone de détection

Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m]	0,03...0,2; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée [mm]	< 15; (papier blanc 200 x 200 mm)

Conditions d'utilisation


Température ambiante [°C]	0...70
Indice de protection	IP 67



Système réflex

OER-V/OET-V

Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	5623
Données mécaniques		
Poids	[g]	72
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M8 x 1
Désignation du filetage		M8 x 1
Matières		laiton nickelé
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Raccordement		



1 = émetteur
 2 = récepteur
 Couleurs des fils conducteurs :
 RD = rouge
 WH = blanc
 screen = blindage