

OGE-FPKG/V4A/6M



Article de remplacement: OGE302 ou OGE303



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/V4A/6M

Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée [m]		< 15
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Indice de protection		IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions [mm]		M18 x 1 / L = 63
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

BK = noir



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/V4A/6M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

