



Barrage photoélectrique émetteur

OLS-00KG/LS-400

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5S500 + E21122

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	< 22
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé

Zone de détection

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 25
Portée réglable	non

OL5040



Barrage photoélectrique émetteur

OLS-00KG/LS-400

Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	2000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	75 x 27 x 62
Matières		PBT
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x 7/8"		