




Détecteur inductif

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IM5125 ou IM5126
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	antivalent
Portée [mm]	35
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	40 x 40 x 62
Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés; revêtement anti-adhésif
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	20; (24 V)
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP



Détecteur inductif

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Fonction de sortie		antivalent	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		250	
Fréquence de commutation DC [Hz]		100	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée [mm]		35	
Portée réelle Sr [mm]		35 ± 10 %	
Portée de travail [mm]		0...28,3	
Exactitude / déviations			
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis [% de Sr]		1...15	
Dérive du point de commutation [% de Sr]		-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...70	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions [mm]		40 x 40 x 62	
Matières		boîtier: PPE; face active: PEI revêtement anti-adhésif; capot: zamac; bride: zamac	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires			
Fourniture		Dispositif de fixation: 1	
		clé Allen: 1	
Remarques			
Remarques		5 possibilités d'orientation de la zone active	
Unité d'emballage		1 pièces	

Détecteur inductif

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

