


Fourche optique à 90°

OPL-FNKG/IO-LINK/AS



- 1 potentiomètre de sensibilité
2 commutateur fonction de sortie



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		NPN
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui



Fourche optique à 90°

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Zone de détection		
Diamètre de l'objet le plus petit détectable	[mm]	0,3
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement default	DeviceID 1103
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	709
Données mécaniques		
Poids	[g]	116
Dimensions	[mm]	75 x 10 x 75
Longueur du côté X	[mm]	50
Longueur du côté Y	[mm]	50
Largeur de l'angle Z	[mm]	60
Matières	boîtier: zamac anodisé; lentille: verre	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M8; codage: A		
		

Fourche optique à 90°

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Raccordement

