




Barrage photoélectrique récepteur

OUE-DPKG



photorécepteur derrière la lentille supérieure



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	140
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 6
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-DPKG

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [Années]	618	

Données mécaniques

Poids [g]	149,5	
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	28 x 16 x 51	
Matières	PPO modifié	
Matière lentille	verre	
Orientation de la lentille	détection latérale	

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211	
------------	--------------------------------	--


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



BN	brun
BU	bleu
BK	noir



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-DPKG

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

