


MN505S



Détecteur à codage magnétique

MN46008-AKOG/6m/-H



Caractéristiques du produit

Fonction de sortie	2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel)
Portée [mm]	8; (avec cible définie)
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	88 x 13,1 x 25

Application

Version	cible codée
Mode de fonctionnement	fonctionnement permanent
Application	pour applications de sécurité

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24 DC
Tension assignée d'isolement [V]	60
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	non
Résistance interne (Ri) [Ω]	10; (1 W)

Sorties

Fonction de sortie	2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	150

MN505S



Détecteur à codage magnétique

MN46008-AKOG/6m/-H

Données de sortie		Type d'interface A	
Résistance courts-circuits		non	
Charge capacitive maximale CL_max [nF]		20	
Zone de détection			
Portée [mm]		8; (avec cible définie)	
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm]		20	
Temps de réponse			
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms]		10	
Durée de coupure max. [ms]		0,1	
Temps de commutation max. y compris rebondissement [ms]		0,6	
Conditions d'utilisation			
Applications		classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries	
Température ambiante [°C]		-25...80	
Température ambiante [°C]		10...40	
Remarque sur la température ambiante		durée d'utilisation ≤ 175200 h	
Humidité relative de l'air max. [%]		brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %	
Pression d'air [kPa]		80...106	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]		2000	
Brouillard salin		non	
Indice de protection		IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles)	
Tests / homologations			
CEM		IEC 60947-5-1	
Tenue aux chocs		EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Classification de sécurité			
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h]		≤ 175200	
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)		20 ans	
B10D		20.000.000; (sans charge; pour charge max. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)	
Données mécaniques			
Poids [g]		458	
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions [mm]		88 x 13,1 x 25	
Matières		boîtier: PA; plaque de fixation: inox (1.4301/304)	
Couple de serrage [Nm]		0,8...2	
Accessoires			
Fourniture		cible codée	


MN505S



Détecteur à codage magnétique

MN46008-AKOG/6m/-H

Remarques	
Remarques	en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S, il est possible d'atteindre jusqu'à PL e (ISO 13849-1) ou SIL cl 3 (CEI 62061)
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²	
Raccordement	



- 1: bloc logique relatif à la sécurité
2: automate programmable (API)
Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
GN = vert
GY = gris
PK = rose
WH = blanc
YE = jaune