



Sonde de niveau hydrostatique

SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M PUR CABLE



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1				
Etendue de mesure	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa

Application

Version	avec tube capillaire pour compenser la pression			
Application	pour les applications industrielles			
Fluides	Liquides			
Température du fluide [°C]	-10...50			
Pression d'éclatement min.	4,8 bar	70 psi	480 kPa	
Tenue en pression	4 bar	58 psi	400 kPa	
Type de pression	pression relative			

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Principe de mesure	hydrostatique

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal analogique
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20
Charge maxi [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)
Protection courts-circuits	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa
-------------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------

Exactitude / déviations

Répétabilité [% du gain]	< 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain]	< 0,5 (BFSL) / 1; (tient compte de l'écart de linéarité, du décalage du zéro et du gain (réglage des seuils))
Ecart de linéarité [% du gain]	< 0,2 (BFSL)
Stabilité à long terme	< 0,2; (par an)



Sonde de niveau hydrostatique

SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M PUR CABLE

	[% du gain]	
Coefficient de température point zéro		$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$
	[% du gain / 10 K]	
Coefficient de température gain		$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$
	[% du gain / 10 K]	

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-30...80
Indice de protection		IP 68

Tests / homologations

MTTF	[Années]	403
Directive relative aux équipements sous pression		règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande

Données mécaniques

Poids	[g]	1246
Matières		inox 1.4571 (316Ti); PA


Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Isolation des fils: PVC

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
GY =	gris
WH =	blanc