




Détecteur inductif NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Caractéristiques du produit		
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	4
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC	[V]	5...25
Consommation	[mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties		
Fonction de sortie		normalement fermé
Résistance de câble max.	[Ω]	50
Fréquence de commutation DC	[Hz]	400
Zone de détection		
Portée	[mm]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Détecteur inductif NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	230
Inductance propre max.	[μH]	170
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		laiton nickelé; PBT
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :
 BK = noir
 WH = blanc

Connecteur: 1 x AMP