



Lecteurs de code 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W



- 1 objectif
- 2 Unité d'éclairage
- 3 points de laser



Caractéristiques du produit

Type de lumière		lumière infrarouge
Résolution	[px]	1280 x 960
Taux de lecture max.	[Hz]	40

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	< 600; (24V DC)
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge



Lecteurs de code 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W

Longueur d'onde	[nm]	850
Détecteur d'images		détecteur d'images CMOS noir/blanc
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées		
Trigger		externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interne
Nombre des entrées TOR		1
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Nombre des sorties TOR		2; (configurable)
Fonction de sortie		24 V PNP/NPN
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	1
Courant max. par sortie	[mA]	100
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Taille du champ de vue	[mm]	Portée de travail
		champ de vue
		35
		25 x 19
		300
Portée de travail	[mm]	184 x 138
		500
		304 x 228
Résolution	[px]	1280 x 960
Type d'objectif		grand angle
Codes lisibles		Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Qualité du code basée sur		ISO / IEC 15415
		ISO / IEC 15416
		AIM DPM
		ISO/IEC TR 29158
		SEMI T10
Caractères lisibles		Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Reconnaissance de texte		oui
Lecture omnidirectionnelle		oui
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image	[°]	45
Taux de lecture max.	[Hz]	40
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		bouton apprentissage; via le PC avec ifm Vision Assistant



Lecteurs de code 1D/2D


O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W

Interfaces		
Interface de communication		Ethernet
Ethernet		
Nombre des interfaces Ethernet		1
Standard de transmission		10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole		TCP/IP; PROFINET
Réglages usine		Adresse IP: 192.168.0.69
		masque de sous-réseau: 255.255.255.0 (Class C)
		adresse IP passerelle: 192.168.0.201
		adresse MAC: voir l'étiquette
Type d'utilisation		Paramétrage; transmission de données
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-4 émission	pour environnements industriels
	EN IEC 61000-6-2 immunité aux parasites	pour environnements industriels
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non répétitifs
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / répétitifs
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Classe de protection laser		1
Remarque protection laser	Attention:	lumière laser
	Classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007.
Sécurité photobiologique		groupe sans risque; (EN 62471)
Sécurité électrique		EN 61010-2-201 alimentation électrique seulement via circuits TBTP
Données mécaniques		
Poids	[g]	599,8
Dimensions	[mm]	45 x 45 x 86
Matières		boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM
Matière des joints		FKM
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	2 x LED, vert
	Fonction	2 x LED, jaune
	Teach-Funktion	1 x LED, vert
	Teach-Funktion	1 x LED, jaune
Éléments de service		1 x Teach-Taste



Lecteurs de code 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W

Accessoires	
Accessoires en option	programme utilisateur pour PC
	Accessoires de montage
	Câble adaptateur
	vitres de protection et de filtrage
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Raccordement électrique - Ethernet	
Connecteur: 1 x M12; codage: D; Corps: inox; Joint d'étanchéité: FKM	
	
1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
Raccordement électrique - alimentation	
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox	
	
1	U+
2	entrée trigger
3	0 V
4	sortie de commutation 1 configurable
5	sortie de commutation 2 configurable / sortie trigger avec éclairage externe