



## Barrage photoélectrique émetteur

OCS-00KG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5S500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

# No scale drawing available

## Caractéristiques du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier         | rectangulaire |

## Application

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
|----------------------------|-------------------------|

## Données électriques

|                                  |      |               |
|----------------------------------|------|---------------|
| Tension d'alimentation           | [V]  | 10...30 DC    |
| Consommation                     | [mA] | < 30          |
| Classe de protection             |      | II            |
| Protection inversion de polarité |      | oui           |
| Type de lumière                  |      | lumière rouge |
| Longueur d'onde                  | [nm] | 660           |

## Sorties

|                                    |  |       |
|------------------------------------|--|-------|
| Protection courts-circuits         |  | oui   |
| Version protection courts-circuits |  | pulsé |
| Protection surcharges              |  | oui   |

## Zone de détection

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Emetteur / récepteur           |      | émetteur |
| Portée                         | [m]  | < 20     |
| Diamètre max. du spot lumineux | [mm] | 670      |



Barrage photoélectrique émetteur

OCS-00KG/US-100

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
|-------------------------------------------|-------------------------|

Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -40...60 |
| Indice de protection      | IP 67    |

Tests / homologations

|     |              |
|-----|--------------|
| CEM | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

Données mécaniques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Boîtier          | rectangulaire |
| Dimensions [mm]  | 49 x 15 x 42  |
| Matières         | zamac         |
| Matière lentille | PMMA          |

Afficheurs / éléments de service


|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| Indication | fonctionnement | 1 x LED, rouge |
|------------|----------------|----------------|

Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

