


Système réflexion directe

OGT-DNKG/US



- 1 potentiomètre
photorécepteur derrière la lentille supérieure
émetteur derrière la lentille inférieure



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	20
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge

Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Portée [mm]	10...400; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Plage de réglage [mm]	70...400
Portée réglable	oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	25



Système réflexion directe

OGT-DNKG/US

Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
---	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 65; (en combinaison avec un connecteur correspondant)

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	894

Données mécaniques

Poids [g]	14,6
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 44
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	boîtier: ABS
Matière lentille	PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Éléments de service		potentiomètre

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

