



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/SO/AS



1 Bouton-poussoir sans fonction



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 19
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 10



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/SO/AS

Diamètre max. du spot lumineux [mm]	1000
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	1764

Données mécaniques

Poids [g]	26,75
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	35 x 11 x 24
Matières	boîtier: ABS; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille	verre
Orientation de la lentille	détection latérale

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
------------	----------------	---------------

Accessoires


Fourniture	vis de fixation: 2
	rondelles-ressort: 2
	Ecrous: 2

Remarques

Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/SO/AS

Raccordement

