




Barrage photoélectrique émetteur

OMS-00KG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



le photorécepteur se trouve derrière la lentille inférieure
l'émetteur derrière la lentille supérieure



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 80
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 50



Barrage photoélectrique émetteur

OMS-00KG/US-100

Portée réglable	non
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	320
Dimensions du spot lumineux valables pour	Portée

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...40
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Données mécaniques

Poids [g]	68,039
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	73 x 45 x 49
Matières	ABS renforcé de fibres de verre
Matière lentille	PMMA

Afficheurs / éléments de service


Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
------------	----------------	---------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: aluminium, anodisé transparent



Raccordement

