



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Système réflex
----------------------------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	12; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

Sorties

Technologie		NPN
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	80
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui



Système réflex

OPR-FNKG

Zone de détection		
Portée	[m]	0,15...10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée sur réflecteur "nid d'abeille"	[m]	0,15...10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	86 x 28 x 142
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...1,5 mm ²		
Raccordement		

