

OSS-00KG



Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 20
Portée réglable	oui

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	1801



Barrage photoélectrique émetteur

OSS-00KG

Données mécaniques		
Poids	[g]	264
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20210	
	tournevis	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5		
Raccordement		

