


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14ABBE0

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF211A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	zones explosibles zone 0
Température du fluide [°C]	-20...60
Tenue en pression [bar]	300

Liquides

Application	zones explosibles zone 0
Température du fluide [°C]	-20...60

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	-20...60
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0200 Ex i
-------------------------------------	--------------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s]	200...800

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	15
---------------------------------	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------


SF2210



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14ABBE0

Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		G 1/4 filetage extérieur
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris