




Capteur de débit

SCK38ABAFNKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1	
Raccord process		R 3/8	
Application			
Fluides		Liquides	
Température du fluide	[°C]	-25...80	
Tenue en pression	[bar]	30	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC	
Consommation	[mA]	< 45	
Protection inversion de polarité		oui	
Retard à la disponibilité	[s]	< 20	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1	
Sorties			
Nombre total de sorties		1	
Sortie signal		signal de commutation	
Technologie		NPN	
Nombre des sorties TOR		1	
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	



Capteur de débit

SCK38ABAFNKG/PH

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	R 3/8 / L = 83
Désignation du filetage		R 3/8
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)
Raccord process		R 3/8
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

ST0539





Capteur de débit

SCK38ABAFNKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
BK =	bleu
	noir