


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12ABB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	M12 x 1
-----------------	---------

Application

Application	haute plage de température
Fluides	Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	haute plage de température
Température du fluide [°C]	-25...80

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0100
-------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	5...1500
-------------------------	----------

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	15
---------------------------------	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

ST1200



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12ABB


Données mécaniques	
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	M12 x 1

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Silflex-PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
WH = blanc
YE = jaune
GN = vert