


STM12ZBB/S001

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Raccord process	M12 x 1,75
-----------------	------------

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Fluides	Liquides; Milieu gazeux
---------	-------------------------

Tenue en pression	[bar]	30
-------------------	-------	----

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Température du fluide	[°C]	0...120
-----------------------	------	---------

Température du fluide	[°C]	0...100
-----------------------	------	---------

Données électriques

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Plage de réglage	[cm/s]	200...1500
------------------	--------	------------

Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
-----------------------	--------	-----------

Gradient de température	[K/min]	15
-------------------------	---------	----


ST1304



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12ZBB/S001

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M12 x 1,75
Désignation du filetage		M12 x 1,75
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		M12 x 1,75
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune