


# ST2610

## Capteur de débit

SCN14ABAFPKG/PH



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Caractéristiques du produit      |       |                                           |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Nombre des entrées et sorties    |       | Nombre des sorties TOR: 1                 |
| Raccord process                  |       | 1/4" NPT                                  |
| Application                      |       |                                           |
| Fluides                          |       | Liquides                                  |
| Température du fluide            | [°C]  | -25...80                                  |
| Tenue en pression                | [bar] | 30                                        |
| Données électriques              |       |                                           |
| Tension d'alimentation           | [V]   | 20...36 DC                                |
| Consommation                     | [mA]  | < 45                                      |
| Protection inversion de polarité |       | oui                                       |
| Retard à la disponibilité        | [s]   | < 20                                      |
| Entrées/sorties                  |       |                                           |
| Nombre des entrées et sorties    |       | Nombre des sorties TOR: 1                 |
| Sorties                          |       |                                           |
| Nombre total de sorties          |       | 1                                         |
| Sortie signal                    |       | signal de commutation                     |
| Technologie                      |       | PNP                                       |
| Nombre des sorties TOR           |       | 1                                         |
| Fonction de sortie               |       | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |



## Capteur de débit

SCN14ABAFPKG/PH

|                                                                |          |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Chute de tension max. sortie de commutation DC                 | [V]      | 2,5               |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA]     | 400               |
| Protection courts-circuits                                     |          | oui               |
| Version protection courts-circuits                             |          | pulsé             |
| Protection surcharges                                          |          | oui               |
| <b>Etendue de mesure / plage de réglage</b>                    |          |                   |
| Plage de réglage                                               | [cm/s]   | 3...300           |
| Meilleure sensibilité                                          | [cm/s]   | 3...60            |
| <b>Exactitude / déviations</b>                                 |          |                   |
| Gradient de température                                        | [K/min]  | 15                |
| <b>Temps de réponse</b>                                        |          |                   |
| Temps de réponse                                               | [s]      | 1...10            |
| <b>Logiciel / programmation</b>                                |          |                   |
| Réglage du seuil de commutation                                |          | potentiomètre     |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                |          |                   |
| Température ambiante                                           | [°C]     | -20...80          |
| Indice de protection                                           |          | IP 67             |
| <b>Données mécaniques</b>                                      |          |                   |
| Matières                                                       |          | PBT GF20          |
| Matières en contact avec le fluide                             |          | inox (1.4305/303) |
| Raccord process                                                |          | 1/4" NPT          |
| <b>Afficheurs / éléments de service</b>                        |          |                   |
| Indication                                                     | Fonction | 11 x LED          |
| <b>Accessoires</b>                                             |          |                   |
| Fourniture                                                     |          | tournevis         |
| <b>Remarques</b>                                               |          |                   |
| Unité d'emballage                                              |          | 1 pièces          |

# ST2610



## Capteur de débit

SCN14ABAFPKG/PH

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |      |
|------|------|
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| BK = | noir |