


Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PI2097 ou PI1097

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Affichage LED à 7 segments
- 2 bouton de programmation
- 3 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex
- 4 filetage Aseptoflex
- 5 membrane : PTFE



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1		
Etendue de mesure	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Raccord process	taroudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex		

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés		
Application	affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons		
Montage	boîtier orientable 350°		
Fluides	fluides liquides et visqueux		
Température du fluide [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Pression d'éclatement min.	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
Tenue en pression	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Type de pression	pression relative		
Sans zone morte	oui		



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)	
Consommation	[mA]	< 60	
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection		III	
Protection inversion de polarité		oui	
Retard à la disponibilité	[s]	0,2	
Chien de garde intégré		oui	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1	
Sorties			
Nombre total de sorties		2	
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; (configurable)	
Technologie		PNP/NPN	
Nombre des sorties TOR		2	
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	< 170	
Nombre des sorties analogiques		1	
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)	
Charge maxi	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)	
Résistance de charge min.	[Ω]	2000	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Point de consigne haut SP	-45...999 mbar	-0,7...14,5 psi	-4,5...99,9 kPa
Point de consigne bas rP	-50...994 mbar	-0,7...14,4 psi	-5...99,4 kPa
Sortie analogique/valeur min	-50...749 mbar	-0,7...10,9 psi	-5...74,9 kPa
Sortie analogique/valeur max	200...999 mbar	2,9...14,5 psi	20...99,9 kPa
En pas de	1 mbar	0,1 psi	0,1 kPa
Exactitude / déviations			
Répétabilité	[% du gain]	< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)	
Exactitude type	[% du gain]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)	
Ecart de linéarité	[% du gain]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Déviati�n hyst�r�sis	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Stabilit�� � long terme	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)	
Coefficient de temp�rature point z�ro	[% du gain / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 �C)	
Coefficient de temp�rature gain	[% du gain / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 �C)	
Temps de r�ponse			
Temps de r�ponse	[ms]	< 3	
Amortissement valeur process dAP	[s]	0...4	
Amortissement sortie analogique dAA en pas	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2	
Temps de r�ponse max. sortie analogique	[ms]	3	
Logiciel / programmation			
Possibilit�s de param�trage	hyst�r�sis / fen�tre; normalement ouvert / ferm�; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affich�es; afficheur orientable / d�sactivable; Unit� d'affichage; point z�ro; gain		
Conditions d'utilisation			
Temp�rature ambiante	[�C]	-25...80	
Temp�rature de stockage	[�C]	-40...100	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le c�ble	10 V	
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
Donn�es m�caniques			
Mati�res	inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM		
Mati�res en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L); PTFE sur substrat c�ramique; PTFE		
Cycles de pression min.	100 millions		
Raccord process	taraudage Aseptoflex filetage ext�rieur Aseptoflex		
Afficheurs / �l�ments de service			
Indication	�tat de commutation	2 x LED, rouge	
	indication de fonction	Affichage LED � 7 segments	
	valeurs mesur�es	Affichage LED � 7 segments	
Unit� d'affichage	mbar; psi; kPa		
Remarques			
Unit� d'emballage	1 pi�ces		

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement



OUT1
OUT2

sortie de commutation
sortie de commutation
sortie analogique