




Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-025-SFR14-PSPKG/US/ IW



1 Couple de serrage 25 Nm



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1	
Etendue de mesure	0...25 bar	0...2,5 MPa
Raccord process	taraudage R 1/4 filetage extérieur taraudage:M5	
Application		
Application	pour les applications industrielles	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide [°C]	-25...80	
Pression d'éclatement min.	500 bar	50 MPa
Tenue en pression	60 bar	6 Mpa
Type de pression	pression relative	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	9,6...32 DC; (selon TBTS/TBTP)	
Consommation [mA]	< 25	
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1	
Sorties		
Nombre total de sorties	1	
Sortie signal	signal de commutation	
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	1	



Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-025-SFR14-PSPKG/US/ IW

Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	500
Fréquence de commutation DC [Hz]	100
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	0...25 bar	0...2,5 MPa
Point de consigne haut SP	0,75...25 bar	0,075...2,5 MPa
Hystérésis	0,5 bar	0,05 MPa

Exactitude / déviations

Exactitude du seuil [% de la valeur finale]	$< \pm 2,5$; (Exactitude du réglage)
Répétabilité [% de la valeur finale]	$< \pm 0,5$; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale]	$< \pm 1,5$ (BFSL) / $< \pm 2,5$ (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Dérive / température par 10 K	$< \pm 0,5$

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	anneau de réglage
---------------------------------	-------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Température de stockage [°C]	-40...100
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	771	
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	

Données mécaniques

Poids [g]	96
Matières	PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)
Cycles de pression min.	50 millions
Couple de serrage [Nm]	25; (couple de serrage recommandé; Dépend de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression)
Raccord process	taraudage R 1/4 filetage extérieur taraudage:M5



Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-025-SFR14-PSPKG/US/ /W

Orifice d'étranglement intégré	non (peut être inséré ultérieurement)
--------------------------------	---------------------------------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	état de commutation	LED, jaune

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



OUT sortie de commutation
couleurs selon DIN EN 60947-5-2
Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu