



Certificat de calibrage ISO pour capteurs de débit

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: SM0510

transmitter type: SM0510

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...900 l/min

temperature range: 0...50 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0.1 %

accuracy: ±0.1 %

Kalibrierdatum: 12.12.2018

date of calibration: 12.12.2018

Auftragsnummer: 12345678

job no.: 12345678

Referenzgerät: SM0510

reference unit: SM0510

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN ISO 9001

testing device, temperature: DIN EN ISO 9001

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat

PTB certificate: PTB certificate

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzgerät" mit einem Referenz-Flussmesser der Vötsch-Flussmeter GmbH in Kombination mit dem kalibrierten Temperatur-Standard auf Basis der PTB 90.

The calibration was performed at the specified ambient temperature with a "reference device" with a reference flowmeter of the Vötsch-Flussmeter GmbH in combination with the calibrated temperature standard on the basis of the PTB 90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messumformer des Messbereichs und dessen der Kalibrierungsgenauigkeit gültig. Die Messumformer sind auf einen abgelesenen Messbereich von 0...900 l/min, die Messumformer sind kalibriert.

The specified measurement accuracy is only valid for the transmitter of the measurement range and its calibration accuracy. The measurement range is 0...900 l/min, the measurement range is calibrated.

Die genauen genauen Messungen, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten ISO Systems, gültig Kalibrierung und auf nationale Standards rückführbar ist.

The precise measurement results, under observation of a certified ISO system, are valid for calibration and traceable to national standards.

Die genauen genauen Messungen, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten ISO Systems, gültig Kalibrierung und auf nationale Standards rückführbar ist.

The precise measurement results, under observation of a certified ISO system, are valid for calibration and traceable to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1 • 45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1 • 45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

Application	
Version	Pour les types SM0510 et SM2130, qui ont une valeur finale de l'étendue de mesure de 900 l/min, le calibrage et le recalibrage ne sont possibles que jusqu'à 600 l/min !, forme, SM0510, SM2xxx, SM6xxx, SM7xxx, SM8xxx, SM9xxx
Données mécaniques	
Poids	[g] 33,17



Certificat de calibrage ISO pour capteurs de débit

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Remarques

Remarques

Le certificat de calibrage doit être commandé en combinaison avec un capteur.

La livraison de l'appareil correspondant comprend le certificat de calibrage.

Le certificat de calibrage est bilingue (allemand/anglais)

Des commandes ultérieures sont seulement possibles
si l'appareil est dans un état propre lors du retour.Dans la version internet de la fiche technique un certificat
modèle est disponible sous l'onglet "Téléchargement".