AC1003


PLC AS-Interface

CONTR 1MSTR 1RS232C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1333

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 interfaz en serie RS232C

Campo de aplicación		
Aplicación		minicontrolador para el preprocesamiento de señales
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	22...30 DC; (24 DC ; según MBTP)
Resistencia de aislamiento	[V]	500
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Separación galvánica		sí
Salidas		
Alimentación		AS-i
Interfaces		
Interfaz de comunicación		RS232
RS232		
Número de interfaces RS232		1
Velocidad de transmisión		4800...62400 Baud
Tipo de conector		SUB-D
Tipo de utilización		Programación
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60

AC1003

PLC AS-Interface

CONTR 1MSTR 1RS232C

Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques y vibraciones		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		M1
Certificado AS-i		22502
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Materiales		aluminio
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	2 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

bornes roscados: 5 x

Conexión

