




Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1027
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.
Este equipo no es directamente compatible.



Campo de aplicación	
Aplicación	utilización como minicontrolador y pasarela
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	[V] 22...30 DC; (24 DC ; según MBTP)
Resistencia de aislamiento	[V] 500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA] 80
Potencia absorbida máx.	[VA] 10
Separación galvánica	sí
Salidas	
Alimentación	AS-i
Interfaces	
Interfaz de comunicación	RS232
RS232	
Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	4800...62400 Baud



Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Tipo de conector	SUB-D	
Tipo de utilización	Programación	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección	IP 20	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i	M1	
Certificado AS-i	22501	
Datos mecánicos		
Carcasa	Montaje en guía	
Materiales	aluminio	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	control de funcionamiento	2 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo
Notas		
Notas	Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.	
	Este equipo no es directamente compatible.	
Notas	Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.; Este equipo no es directamente compatible.	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
bornes roscados: 5 x		
Conexión		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE