




PLC AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Aplicación	minicontrolador para el preprocesamiento de señales
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	22...30 DC; (24 DC ; según MBTP)
Resistencia de aislamiento [M]	500
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	80
Separación galvánica	sí
Salidas	
Alimentación	AS-i
Interfaces	
Interfaz de comunicación	RS232
RS232	
Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	4800...62400 Baud
Tipo de conector	SUB-D
Tipo de utilización	Programación
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...70



PLC AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Grado de protección	IP 20
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques y vibraciones	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------------------------	---------------------------------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	M1
Certificado AS-i	22505

Datos mecánicos

Carcasa	Montaje en guía
Materiales	aluminio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	control de funcionamiento	2 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados: 7 x

Conexión

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE