




Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1366
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		controlador descentralizado; Pasarela PROFIBUS DP
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Resistencia de aislamiento	[V]	500
Consumo de corriente	[mA]	< 500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	10
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Cantidad de maestros AS-i		2
Separación galvánica		sí
Interfaces		
Interfaz de comunicación		RS232; PROFIBUS



Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Estándar de transmisión	EN 50170	
Velocidad de transmisión	12 MBaud	
Protocolo	Profibus DP	
Tipo de utilización	transmisión de datos	
Nota sobre las interfaces	Función de diagnóstico	
RS232		
Número de interfaces RS232	1	
Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud	
Tipo de conector	RJ11	
Tipo de utilización	Programación	
Nota sobre las interfaces	con separación galvánica	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección	IP 20	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i	2.1	
Perfil AS-i	M3	
Certificado AS-i	61104	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	557
Carcasa	Montaje en guía	
Materiales	aluminio; chapa de acero galvanizado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	3 x LED, rojo
		3 x LED, verde
		3 x LED, amarillo
		Pantalla LCD totalmente gráfica
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

Conexión eléctrica

Conexión

