




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4DI M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2410

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje de campo
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 242
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4DI M12


Salidas						
Alimentación		AS-i				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80			
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-0.0				
Configuración de E/S AS-i		[hex]	0			
Código ID AS-i		[hex]	0			
Certificado AS-i		06601				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Toma	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Datos mecánicos						
Materiales		PUR				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad		LED, verde		
		Función		LED, amarillo		
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
Cable: 2 m						
Conector: M12; codificación: A						
						



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4DI M12

Conexión



1	Alimentación del sensor L+
2+4	punteado Datos de entrada
3	Alimentación del sensor L-