AC2415


Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2411

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje de campo
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 142
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i

AC2415

Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Alimentación de tensión	[V]	20...30				
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	100				
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5				
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5				
Punto de conmutación alto	[V]	> 10				
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí				
Salidas						
Alimentación		AS-i				
Número de salidas digitales		2				
Circuito		PNP				
Rango de tensión DC	[V]	10...30; (según MBTP; a través de cable redondo)				
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	2000				
Protección contra cortocircuitos		sí				
Separación galvánica		sí				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-3.0				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	3				
Código ID AS-i	[hex]	0				
Certificado AS-i		05801				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Toma	I-1	I-2	O-3	O-4
		Pin	2+4	2+4	4	4
Datos mecánicos						
Materiales		PUR				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad	LED, verde			
		Función	LED, amarillo			
Notas						
Notas		Las entradas y salidas deben estar aisladas eléctricamente.				
Cantidad por pack		1 unid.				

AC2415


Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Conexión



; codificación: A



	Entradas
1	Alimentación del sensor L+
2+4	Datos de entrada puenteado internamente
3	Alimentación del sensor L-