




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DO T M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5208
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 campo de rotulación
- 2 Fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos




Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	50
Corriente máxima total	[A]	2
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 4
Salidas		
Alimentación		AS-i
Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	15...30; (según MBTP; a través de cable plano; para cULus la tensión debe cumplir con los requisitos según "Limited Voltage/Current")
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1); según cULus: 700 mA)
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4DO T M12

Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...70			
Grado de protección			IP 67			
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Versión AS-i		2.1				
Direccionamiento AS-i		Posibilidad de direccionamiento por infrarrojos				
Modo de direccionamiento ampliado		no				
Perfil AS-i		S-8.0.E				
Configuración de E/S AS-i		[hex]	8			
Código ID AS-i		[hex]	0.E			
Certificado AS-i		39201				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Salida	1	2	3	4
		Toma	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Datos mecánicos						
Peso		[g]	109			
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad		LED, verde		
		errores		LED, rojo		
		Función		LED, amarillo		
Accesorios						
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos				
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
pines de contacto al zócalo, FK-E:						
Conector: M12; codificación: A						
						
1	Salidas no utilizado					
2	no utilizado					
3	tensión externa AUX -					
4	Umbral de la salida +					
5	no utilizado					