AC2739


Módulo de tarjeta AS-Interface

PCB 4DI 3DO T W

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2751

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		carcasa para panel de montaje
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 170
Corriente máxima total	[A]	0,12
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 3
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	15...29; (DC)
Corriente de entrada alta	[mA]	> 3
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Número de salidas digitales		3
Circuito		PNP
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	40
Protección contra cortocircuitos		sí

AC2739

Módulo de tarjeta AS-Interface

PCB 4DI 3DO T W

Separación galvánica		sí	
Alimentación de los actuadores en las salidas		AS-i	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 20	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50295	
Parámetros AS-i			
Versión AS-i		3.0	
Modo de direccionamiento ampliado		sí	
AS-i master profile		M2; M3; M4	
Perfil AS-i		S-7.A.E	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7	
Código ID AS-i	[hex]	A.E	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	115,5	
Tipo de montaje		Montaje en carcasa Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I6M	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Disponibilidad	LED, verde
Notas			
Notas		La placa también se puede utilizar con una carcasa RMQ22. No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo: O-, I+, I1, I2, I3, I4 Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i. Montar el equipo en un lugar protegido contra contacto accidental.	
Cantidad por pack		1 unid.	


AC2739

Módulo de tarjeta AS-Interface

PCB 4DI 3DO T W

Conexión eléctrica

Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
BK = negro
RD = rojo