




Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5208
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 35
Corriente máxima total	[A]	2
Perro guardián integrado		no
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 4
Salidas		
Alimentación		AS-i
Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	24; (según MBTP; vía conector M12)
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	1000; (DC-12)
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85



Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	S-8.0				
Configuración de E/S AS-i [hex]	8				
Código ID AS-i [hex]	0				
Certificado AS-i	04301				
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3
	Toma	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano
Materiales	PBT

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	Función	LED, amarillo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

pines de contacto al zócalo, FK / PG:

Conector: M12; codificación: A

Conector: M12; codificación: A



1	tensión externa +
3	tensión externa -