




Módulo universal AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2035
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 60
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 4
Salidas		
Alimentación		AS-i
Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	24; (según MBTP)
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60



Módulo universal AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	S-8.0					
Configuración de E/S AS-i [hex]	8					
Código ID AS-i [hex]	0					
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3	
	Designación	O-1	O-2	O-3	O-4	
Bits de parametrado	Bit de parametrado	Función				
	P0	watchdog para todas las salidas	:	activada	* /	desactivada
	P1	no utilizado				
	P2	no utilizado				
	P3	no utilizado				

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa o de prensaestopa
Materiales	PA 6-GF30; inox (1.4305 / 303)

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	Función	LED, amarillo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Clemas elásticas de jaula:

pines de contacto al zócalo, FK-E / PG: