




Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2396

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 campo de rotulación
- 2 LED
- 3 Botón pulsador 2 / LED 2
- 4 Botón pulsador 1 / LED 1



Campo de aplicación		
Versión	Caperuza de color seleccionable	
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Parámetros AS-i						
Versión AS-i		2.1				
Modo de direccionamiento ampliado		sí				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Perfil AS-i		S-B.A.E				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	B				
Código ID AS-i	[hex]	A.E				
Certificado AS-i		49201				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		Botón pulsador	-	-	1	2
Datos mecánicos						
Peso	[g]	104				
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad		LED, verde		
		errores		LED, rojo		
		con botones pulsadores		2 x LED, blanco		
Accesorios						
Componentes incluidos		soporte para tapas de colores: 2				
		tapas de colores: 2, rojo				
		2, verde				
		2, amarillo				
		2, azul				
		2, blanco				
Notas						
Notas		los botones (EAO gama 84) ofrecen protección contra un contacto accidental.				
		la carcasa y los botones se pueden etiquetar.				
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
pines de contacto al zócalo, FK / PG:						