




Monitor de aislamiento AS-Interface

Insulation Monitoring Device

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación	Detección de fallos de aislamiento simétrico y asimétrico; control de aislamiento en redes de tensión continua AS-i y de 24 V no puestas a tierra (sistema IT)
------------	--

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Tensión nominal DC	[V]	21...36
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	40

Salidas

Poder de corte	1A AC/DC
----------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

Parámetros AS-i

Certificado AS-i	19901
------------------	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	179
Carcasa	Montaje en carril DIN o panel trasero	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	Función	LED, amarillo



Monitor de aislamiento AS-Interface

Insulation Monitoring Device

Notas	
Notas	Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.
	2 Meldekontakte
	Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conexión

