


AC2315



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Características del producto

Alimentación		AS-i
Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente	[mA]	< 40

Salidas

Alimentación		AS-i
--------------	--	------

Rango de detección

Alcance	[mm]	4
---------	------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [años]		924
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Modo de direccionamiento ampliado		sí
Configuración de E/S AS-i [hex]		0
Código ID AS-i [hex]		A.F
Certificado AS-i		74901
Datos mecánicos		
Peso [g]		149,5
Montaje		no enrasable
Dimensiones [mm]		55 x 60 x 35
Materiales		PBT
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		arandela de protección para IND
		tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35
		arandelas: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)		
		

AC2315



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Conexión



Conexión eléctrica

1	AS-i +
3	AS-i -