


AL2321



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67



en función de la variante, algunos LED están inactivos



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	1100; (US)
Clase de protección		III
Entradas/salidas		
Número total de entradas y salidas		16
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 16; Número de salidas digitales: 16



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Entradas		
Número de entradas digitales	16; (configurable)	
Conexionado de las entradas digitales	PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2))	
Alimentación del sensor en las entradas	US	
Alimentación de tensión [V]	18...30	
Corriente de entrada alta [mA]	2...15	
Corriente de entrada baja [mA]	0...1,5	
Punto de conmutación alto [V]	11...28	
Punto de conmutación bajo [V]	0...5	
Salidas		
Número de salidas digitales	16; (configurable)	
Corriente máx. de carga por salida [mA]	1000	
Corriente máxima total de las salidas [A]	1	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Alimentación de los actuadores en las salidas	US	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Tipo de transmisión	COM3 (230,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Modo SIO	no	
Tipo de puerto maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	4	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1314
Nota	Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...70	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 65; IP 67	
Grado de protección (NEMA 250)	6P	
Grado de contaminación	2	
Fluidos químicos	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[años]	46

Datos mecánicos		
Peso	[g]	435,932
Dimensiones	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiales	Carcasa: PA naranja; Toma: latón niquelado	
Material de la junta	FKM	

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
	error	1 x LED, rojo
	Función	1 x LED, amarillo

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Tapones de cierre para tomas M12

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - IO-Link


Conector: 1 x M12; codificación: A



X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	no utilizado
3	GND (US)
4	IO-Link

Conexión eléctrica - entradas / salidas

Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



AL2321



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

X1.0...X1.7	
1	+ 24 V DC (US)
2	I/O2
3	GND (US)
4	I/O1
5	no utilizado