




Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/ 12VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Fijación sobre carril DIN



Características del producto		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación	evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación	
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1	
Salidas		
Número de salidas relé	1	
Poder de corte	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	5...5000
Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	1



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/ 12VDC


Tiempos de reacción		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		ajuste fino con potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,272
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, verde
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/ 12VDC

Conexión eléctrica

Conexión



01:	no utilizado
02:	no utilizado
03:	DC Alimentación del sensor (-)
04:	Entrada de la señal pnp
05:	DC Alimentación del sensor (+)
06:	24 V DC Tensión de alimentación (-)
07:	24 V DC Tensión de alimentación (+)
08:	no utilizado
09:	no utilizado
10:	no utilizado
11:	no utilizado
12:	relé contacto normalmente cerrado
13:	relé contacto común
14:	relé contacto normalmente abierto
15:	12 V DC Tensión de alimentación (+)
16:	12 V DC Tensión de alimentación (-)