




Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/ 24VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación	evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación	
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1	
Salidas		
Número de salidas relé	1	
Poder de corte	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	5...5000
Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	1



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/ 24VDC

Tiempos de reacción		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		ajuste fino con potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión		