
DD0023

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/110VAC/10-10K

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Fijación sobre carril DIN

CE

Características del producto		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación		evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 110
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 1
Salidas		
Número de salidas relé		1
Poder de corte		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	10...10000

DD0023

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/110VAC/10-10K

Precisión / diferencias			
Histéresis	[% del Sr]	5...100	
Repetibilidad	[% del Sr]	1	
Tiempos de reacción			
Temporización de arranque	[s]	0,5...15	
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación		ajuste fino con potenciómetro	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Grado de protección		IP 40	
Grado de protección de los bornes		IP 20	
Datos mecánicos			
Carcasa		Montaje en guía	
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiales		plástico	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	LED, verde
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Conexión eléctrica			
Conexión			

