



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/0-20mA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available



Características del producto

Carcasa

Montaje en guía

Campo de aplicación

Aplicación

evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación

Datos eléctricos

Tolerancia de la tensión nominal [%]

10

Tolerancia de la tensión nominal 2 [%]

10

Frecuencia nominal AC [Hz]

50...60

Energía auxiliar para sensores DC [V]

24; (≤ 30 mA)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas

Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 1

Salidas

Número de salidas relé

1

Poder de corte

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Número de salidas analógicas

1

Salida analógica de corriente [mA]

0...20

Carga máx. [Ω]

500

Rango de configuración / medición

Rango de configuración [Imp/min]

500...5000



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/0-20mA

Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	1
Tiempos de reacción		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	ajuste fino con potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado de protección	IP 40	
Grado de protección de los bornes	IP 20	
Datos mecánicos		
Carcasa	Montaje en guía	
Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión		