



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/EXT.POT.

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Características del producto

Carcasa	Montaje en guía
---------	-----------------

Campo de aplicación

Aplicación	evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación
------------	--

Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
------------------------------	---------------------------

Salidas

Número de salidas relé	1
Poder de corte	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Rango de configuración / medición

Rango de configuración	[Imp/min]	5...5000
------------------------	-----------	----------

Precisión / diferencias

Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	< 5



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/EXT.POT.

Tiempos de reacción		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		ajuste fino con potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, rojo
Notas		
Notas		*) diseño especial
Conexión eléctrica		
Conexión		