


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ABBE0/40M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/2 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	zones explosibles zone 0
Température du fluide [°C]	-20...60
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	zones explosibles zone 0
Température du fluide [°C]	-20...60

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	-20...60
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s]	200...800

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	15
---------------------------------	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

SF3214



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ABBE0/40M

Données mécaniques

Boîtier	boîtier fileté
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 40 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris