




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFN12ADB/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF5200 + E40107  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Raccord process | 1/2" NPT |
|-----------------|----------|

Application

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Application                | Haute pression          |
| Fluides                    | Liquides; Milieu gazeux |
| Température du fluide [°C] | -25...80                |
| Tenue en pression [bar]    | 300                     |

Liquides

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Application                | Haute pression |
| Température du fluide [°C] | -25...80       |

Milieu gazeux

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Température du fluide [°C] | -25...80 |
|----------------------------|----------|

Données électriques

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Raccordement au boîtier de contrôle | VS 0200 |
|-------------------------------------|---------|

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Plage de réglage [cm/s]      | 3...300 |
| Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...60  |

Milieu gazeux

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Plage de réglage [cm/s]      | 200...2000 |
| Meilleure sensibilité [cm/s] | 200...800  |




## Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFN12ADB/US-100

| Exactitude / déviations            |         |                     |
|------------------------------------|---------|---------------------|
| Gradient de température            | [K/min] | 300                 |
| Temps de réponse                   |         |                     |
| Temps de réponse                   | [s]     | 1...10              |
| Liquides                           |         |                     |
| Temps de réponse                   | [s]     | 1...10              |
| Milieu gazeux                      |         |                     |
| Temps de réponse                   | [s]     | 1...10              |
| Conditions d'utilisation           |         |                     |
| Indice de protection               |         | IP 67               |
| Données mécaniques                 |         |                     |
| Boîtier                            |         | boîtier fileté      |
| Matières                           |         | inox 1.4571 (316Ti) |
| Matières en contact avec le fluide |         | inox 1.4571 (316Ti) |
| Raccord process                    |         | 1/2" NPT            |
| Remarques                          |         |                     |
| Unité d'emballage                  |         | 1 pièces            |
| Raccordement électrique            |         |                     |

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m




# SF3305



## Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFN12ADB/US-100

### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| BK = | noir                            |
| WH = | blanc                           |
| GY = | gris                            |