


SL5201



Contrôleur de débit d'air

SLG23XEE40KG/2M/BS



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1	
Raccord process	Ø 23 mm	
Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Température du fluide	[°C]	35...65
Tenue en pression	[bar]	1
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	< 35
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Retard à la disponibilité	[s]	90
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1	
Sorties		
Nombre total de sorties	1	
Sortie signal	signal analogique	
Nombre des sorties analogiques	1	
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de débit	[cm/s]	200...2000
Remarque sur la plage de débit	= 1...10 V	



Contrôleur de débit d'air

SLG23XEE40KG/2M/BS

Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-25...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	726
Données mécaniques		
Poids	[g]	219
Dimensions	[mm]	Ø 23 / L = 142
Matières		boîtier: PBT; face active: titane
Matières en contact avec le fluide		PBT; titane
Raccord process		Ø 23 mm
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Bride de fixation: 1, E40048
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m; 4 x 0,5 mm ²		
Connecteur: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codage: A; Contacts: doré		
		

SL5201

Contrôleur de débit d'air

SLG23XEE40KG/2M/BS



Raccordement

