




Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN4012
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 potenciómetro

CE cUL US LISTED

Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Rango de tensión de entrada AC	[V]	100...240
Tensión de salida DC	[V]	24...28
Clase de protección		I; (IEC 61140)
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	1000
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 1000
Tensión de salida	[V]	ajustable
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	5
Número de circuitos de salida		1
Ondulación residual máx.	[mV]	50
Eficacia energética (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9



Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Protección externa de entrada	10 A; B
Reducción de potencia [W/K]	3% / K (> 60° C)
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [ms]	205

Salidas	
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí
Capacidad de resistencia señal DC-OK	30 V DC (< 1 A)

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...70
Grado de protección	IP 20


Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Datos mecánicos	
Peso [g]	0,987
Tipo de montaje	carril; (TH35 (EN 60715); espacios libres para la refrigeración por convección 20 mm)
Dimensiones [mm]	129 x 50 x 136
Materiales	AlMg3; chapa de acero; PC

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	DC-ok	1 x LED, verde
	Sobrecarga	1 x LED, rojo

Notas	
Notas	Tensión de salida según MBTS, MBTP
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
bornes roscados:	
Conexión	



- 1: primario
- 2: secundario