




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABA/US-100-H

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Fluides	Liquides; Milieu gazeux
---------	-------------------------

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Tenue en pression	[bar]	30
-------------------	-------	----

Liquides

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Milieu gazeux

Température du fluide	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0100
-------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Milieu gazeux

Plage de réglage	[cm/s]	5...1500
------------------	--------	----------

Exactitude / déviations

Gradient de température	[K/min]	15
-------------------------	---------	----

ST2004



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle


STR14ABA/US-100-H

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Matières		inox (1.4305/303)
Raccord process		G 1/4 filetage extérieur
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc