




Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Caractéristiques du produit   |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
| Raccord process               | 1/2" NPT                  |
| Application                   |                           |
| Application                   | Haute pression            |
| Fluides                       | Liquides                  |
| Température du fluide [°C]    | -25...80                  |
| Tenue en pression [bar]       | 300                       |
| Données électriques           |                           |
| Tension d'alimentation [V]    | 70...140 AC               |
| Consommation [mA]             | < 40                      |
| Retard à la disponibilité [s] | < 20                      |
| Entrées/sorties               |                           |
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
| Sorties                       |                           |
| Nombre total de sorties       | 1                         |
| Sortie signal                 | signal de commutation     |
| Technologie                   | relais                    |
| Nombre des sorties TOR        | 1                         |
| Fonction de sortie            | normalement ouvert        |
| Protection courts-circuits    | non                       |



## Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

|                                      |                     |          |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Protection surcharges                |                     | non      |
| Etendue de mesure / plage de réglage |                     |          |
| Plage de réglage                     | [cm/s]              | 3...300  |
| Meilleure sensibilité                | [cm/s]              | 3...60   |
| Exactitude / déviations              |                     |          |
| Gradient de température              | [K/min]             | 300      |
| Temps de réponse                     |                     |          |
| Temps de réponse                     | [s]                 | 1...10   |
| Logiciel / programmation             |                     |          |
| Réglage du seuil de commutation      | potentiomètre       |          |
| Conditions d'utilisation             |                     |          |
| Température ambiante                 | [°C]                | -20...80 |
| Indice de protection                 | IP 67               |          |
| Données mécaniques                   |                     |          |
| Matières                             | PBT GF20            |          |
| Matières en contact avec le fluide   | inox 1.4571 (316Ti) |          |
| Raccord process                      | 1/2" NPT            |          |
| Afficheurs / éléments de service     |                     |          |
| Indication                           | Fonction            | 11 x LED |
| Remarques                            |                     |          |
| Unité d'emballage                    | 1 pièces            |          |
| Raccordement électrique              |                     |          |
| Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C      |                     |          |



## Raccordement

