


DV1003



Tiras LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



Campo de aplicación		
Aplicación	señalización de estados de máquinas	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	21,6...26,4 DC
Tensión nominal DC	[V]	24; (según SELV/PELV)
Consumo de corriente	[mA]	1200
Temperatura del color	[K]	4000
Flujo luminoso	[lm]	rojo: 101,2; verde: 188,8; azul: 37; blanco: 285,2
Nota sobre el flujo luminoso	[lm]	Los datos del flujo luminoso se refieren a una banda LED de un metro
Vida útil típ.	[h]	30000
Entradas		
Conexionado de las entradas digitales	24 V PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...45
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	4000
Grado de protección	IP 68	
Grado de contaminación	2	
Homologaciones / pruebas		
Homologaciones	IEC 62471; IEC 62031	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	90,1
Dimensiones	[mm]	765 x 14,2 x 4,5
Materiales	TPU	

DV1003



Tiras LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	señalización de estados de máquinas	LED, multicolor RGB
	mounting light	LED, blanco


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m

Conector: M12; codificación: A



1	+ rojo
2	+ verde
3	GND
4	+ blanco
5	+ azul

Diagramas y curvas

